



德国 HYDRO-BIOS 公司--塑料水样采集器

Plastic Water Sampler

塑料水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle



采样前

采样后

塑料水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle 全部由塑料(PVC)结构组成, 进样口很大, 方便冲洗。采样筒完全不含金属。采样器末端的关闭器通过一根结实的橡胶管相互连接着。使锤从水面外沿线缆落下后, 释放末端关闭器, 将采水器关闭。

当在线缆上操作单个采样器时, 我们建议您使用一个中间安装支架, 保持采样器处于垂直状态。

如果需要在同一根线缆上进行一系列采水工作, 可以将每个采样筒下方再安装一个使锤, 当上一个采水器的末端关闭器关闭时, 它下面的使锤偏会被释放, 从而沿着线缆激发了一系列采样工作。

塑料水样采集器可用于 HYDRO-BIOS 多通道水样采集器 Slimline 或 MWS, 进行水样分层采集器。

塑料水样采集器/卡盖式采水器/尼斯金采水器/Niskin Bottle 订购信息:

436 300 塑料水样采集器(PWS), 包含使锤, 容积 1.7L


尺寸 (长×宽×高×直径): 590×165×140×90mm; 重量: 3kg

436 302 塑料水样采集器(PWS), 包含使锤, 容积 2.5L

尺寸 (长×宽×高×直径): 765×165×140×90mm; 重量: 3.5kg

436 303 塑料水样采集器(PWS), 包含使锤, 容积 3.5L

尺寸 (长×宽×高×直径): 540×185×210×140mm; 重量: 3.7kg



436 305 塑料水样采集器(PWS),包含使锤,容积 5.0L,

尺寸 (长×宽×高×直径): 640×185×210×140mm; 重量: 4kg

436 315 塑料水样采集器(PWS),包含使锤,容积 10.0L

尺寸 (长×宽×高×直径): 1040×185×210×140mm; 重量: 5.5kg

塑料水样采集器/卡盖式采水器照片集:



塑料水样采集器, 5.0L



塑料水样采集器, 3.5L



多通道水样采集器 Slimline, 6X3.5L



多通道水样采集器 Slimline, 6X3.5L



选配部件：

中间安装支架



436 380 中间安装支架,适用于体积 1.0-2.5L 的塑料水样采集器

436 385 中间安装支架,适用于体积 5.0L 的塑料水样采集器

436 390 中间安装支架,适用于体积 10.0L 的塑料水样采集器